


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6/2m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20570

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 32

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 32

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...150

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud del cabezal de detección [mm] 45

# E20524



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6/2m

Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		metal silicona
<b>Notas</b>		
Cantidad por pack		1 unid.