E20566

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/0,14M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		acodado
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	4
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud total	[mm]	100; (+10 mm)
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio

E20566

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/0,14M

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.