


Artículo descatalogado

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm] 70

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Datos mecánicos

Peso [g] 113,6

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M8

Longitud total [mm] 600

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Disposición de fibra

Material de la fibra vidrio

Material del cabezal de la fibra inox (1.4305 / 303)

E20575



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-N-V-M8

Material del revestimiento	Vitalon
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M8
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.