E20609

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Aplicación		Radio de flexión reducido
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	60
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	130
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	520
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	160
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	34
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M3

E20609

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		◉
Diámetro de la bobina	[mm]	0,5
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PE
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas hexagonales: 4 x M3
		arandelas dentadas: 4
		Adaptador: OBF
		Adaptador: OOF
Accesorios (opcionales)		Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.