




Conector macho empotrable

ADAPTER PLUG US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 0,013

Rosca de montaje M16

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



E20685



Conector macho empotrable

ADAPTER PLUG US-100

Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco