



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20072

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

# No scale drawing available

### Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

### Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
---	----------

#### OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

#### OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

### Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	acodado
------------------------------	---------

Longitud total [mm]	1000
---------------------	------

Radio de curvatura mínimo [mm]	20
--------------------------------	----

Materiales	Adaptador: ABS
------------	----------------

Material de la fibra	vidrio
----------------------	--------

Material del cabezal de la fibra	aluminio
----------------------------------	----------

Material del revestimiento	aluminio
----------------------------	----------

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------