




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-M4/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20505

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Campo de aplicación                             |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Principio de funcionamiento                     | Barrera fotoeléctrica |
| Rango de detección                              |                       |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF              |
| OKF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 120                   |
| OUF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 120                   |
| Condiciones ambientales                         |                       |
| Temperatura ambiente [°C]                       | -20...150             |
| Datos mecánicos                                 |                       |
| Tipo de cabezal de detección                    | recto                 |
| Rosca del cabezal de detección                  | M4                    |
| Longitud del cabezal de detección [mm]          | 15                    |

# E20726



## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-M4/0,3M

|                                  |      |                     |
|----------------------------------|------|---------------------|
| Longitud total                   | [mm] | 300                 |
| Radio de curvatura mínimo        | [mm] | 20                  |
| Material de la fibra             |      | vidrio              |
| Material del cabezal de la fibra |      | inox (1.4305 / 303) |
| Material del revestimiento       |      | metal silicona      |
| Notas                            |      |                     |
| Cantidad por pack                |      | 1 unid.             |