

# E20766




## Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20765

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

### Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OB50; OBF; OO50

#### OB50

Alcance de la fibra óptica [mm] 15

#### OBF

Alcance de la fibra óptica [mm] 25

#### OO50

Alcance de la fibra óptica [mm] 45

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...70

### Datos mecánicos

Peso [g] 0,007

Tipo de cabezal de detección recto

# E20766



## Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Rosca del cabezal de detección	M5
Longitud total [mm]	a cablear
Disposición de fibra	⊙
Materiales	Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio
<b>Accesorios</b>	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M5 arandelas dentadas: 2
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.