

E20773



Fibra óptica acrílica en bobina

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...70
----------------------	------	----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	335,1
Longitud total	[mm]	20000; (a cablear)
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		●
Diámetro de la fibra	[mm]	1
Diámetro exterior	[mm]	2,2
Material de la fibra		PMMA
Material del revestimiento		PE

E20773



Fibra óptica acrílica en bobina

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Notas

Cantidad por pack

1 unid.