


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M4

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 20

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 20

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M4

Longitud total [mm] 600

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: ABS

Material de la fibra vidrio

E20835



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M4

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.