


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-50-V-V-E4,7



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

150

ODF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

1

OMF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

175

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Datos mecánicos

Peso

[g]

112,5

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

4,7

Longitud total

[mm]

900

Disposición de fibra



Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento

inox (1.4305 / 303)

E20841



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-50-V-V-E4,7

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.