




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	200
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Peso [g]	46
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	3
Longitud del cabezal de detección [mm]	25

E20052



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3

Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		⓪
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		E20105
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.