




## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	340
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	200
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Peso [g]	47
Tipo de cabezal de detección	acodado
Diámetro del cabezal de detección [mm]	4

# E20054



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4

Longitud del cabezal de detección [mm]	10
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	⓪
Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
<b>Accesorios</b>	
Componentes incluidos	E20103
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.