


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/1M



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]

8

OOF

Alcance de la fibra óptica [mm]

24

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]

8

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso [g]

41

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de
detección [mm]

1

Longitud del cabezal de
detección [mm]

5

E20077



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/1M

Longitud total	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		⓪
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PVC

Accesorios

Componentes incluidos	Brida de fijación:, E20107
-----------------------	----------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------