




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-E3



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	360
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Peso [g]	12,5
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	3
Longitud total [mm]	26
Disposición de fibra	⓪

E20078



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-E3

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	latón
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.