




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6/1M



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	340
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	50
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	25

E20083



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6/1M

Longitud total	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		⓪
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC

Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable arandelas dentadas: 2 Tuerca moleteada: 1 x M11

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.