


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-V-M6

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

**Rango de detección**

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

**OKF**

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

**OUF**

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C] -40...290

**Datos mecánicos**

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud del cabezal de detección [mm] 35

Longitud total [mm] 600

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: ABS

# E20118



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-V-M6

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	aluminio
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.