




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/0,15M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20055

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
---	----------

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	35

E20143



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/0,15M

Longitud total	[mm]	150
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.