




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/2,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	30
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	30
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	35
Longitud total [mm]	2300
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Materiales	Adaptador: ABS

E20244



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/2,3M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.