


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/4M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20152

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm] 36

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección acodado

Rosca del cabezal de detección M8

Longitud total [mm] 4000

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Materiales Adaptador: PA

Material de la fibra vidrio

E20246



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/4M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.