




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/1,5M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF	
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	68,5
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	4
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud total	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/1,5M

Disposición de fibra	①
Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.