




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/0,4M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20077
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	8
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	8
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	1
Longitud del cabezal de detección [mm]	5

E20373



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/0,4M

Longitud total	[mm]	400
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación:, E20107
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.