




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-M6

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OGF
---	-----

OGF

Alcance de la fibra óptica [mm]	15
---------------------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	50,2
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	35
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	⓪



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-M6

Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.