




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-R5

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

**Rango de detección**

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OGF

**OGF**

Alcance de la fibra óptica [mm] 12

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C] -40...290

**Datos mecánicos**

Peso [g] 0,061

Tipo de cabezal de detección acodado

Diámetro del cabezal de detección [mm] 5

Longitud del cabezal de detección [mm] 10

Longitud total [mm] 600

Radio de curvatura mínimo [mm] 20; (para instalación fija)

Disposición de fibra

Materiales Adaptador: PPE

# E20386



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-R5

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Material de la fibra             | vidrio                     |
| Material del cabezal de la fibra | aluminio                   |
| Material del revestimiento       | PVC                        |
| <b>Accesorios</b>                |                            |
| Componentes incluidos            | Brida de fijación:, E10221 |
| <b>Notas</b>                     |                            |
| Cantidad por pack                | 1 unid.                    |