


E30436



Prolongador con conector para válvulas

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Peso [g]	66,7
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado
Material de la junta	FKM

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Prolongador con conector para válvulas

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x válvula tipo A DIN, recto; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,4 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
 BN = marrón
 BU = azul
 GN/YE = verde / amarillo

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

