




Racor de rosca para sensores de proceso

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 junta obturadora

Campo de aplicación	
Aplicación	Aplicaciones oleohidráulicas; Permite girar el sensor
Instalación	para montaje en tubería; (Adaptador para tubos M14 x 1,5 requerido)
Resistencia a la presión [bar]	315
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	60
Materiales	1.0718 (acero / 12L13); inox (1.4305 / 303); 1.0216 (acero); FKM; Revestimiento Zn-Ni
Conexión de sensores	G 1/4 rosca exterior
Conexión de proceso	conexión de rosca M14 x 1,5 rosca interno cono de estanqueidad:L8
Estanqueidad	junta obturadora
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.