




Racor a soldar para sensores de proceso

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 

Campo de aplicación		
Temperatura del fluido	[°C]	< 250
Resistencia a la presión	[bar]	50
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.	
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	36,2
Materiales	inox (1.4404 / 316L)	
Par de apriete	[Nm]	5...20
Conexión de sensores	M12 x 1,5 junta cónica	
Conexión de proceso	Racor a soldar Ø 25 mm	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	