


Adaptador de proceso Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptador
- 2 Anillo sellante
- 3 abertura para fugas
- 4 Chablán de estanqueidad



EC 1935/2004 FDA

Campo de aplicación

Resistencia a la presión	[bar]	25
--------------------------	-------	----

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso	[g]	142,5
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores		G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso		Clamp DN38 (1,5")
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		< 0,8 / 8
Estanqueidad		metal sobre PEEK
Clase aséptica según DIN 11866		H3

E33405



Adaptador de proceso Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Accesorios	
Componentes incluidos	Junta tórica: 1, EPDM
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.