


E33103



Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Rosca Aseptoflex

EC 1935/2004

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g] 328,4

Materiales inox (1.4404 / 316L)

Conexión de sensores Aseptoflex

Conexión de proceso Racor para tubos DN50 DIN 11864-1-A-BS

Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 0,4 / 4

Clase aséptica según DIN 11866 H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.