




## Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52



- 1 Junta tórica 30 x 2, FKM
- 2 Junta tórica 36 x 3, EPDM

### Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 16

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g]	378
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Adaptador de proceso universal Rd 52
Estanqueidad	Anillo sellante

# E33341



## Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52

Clase aséptica según DIN 11866	H4
-----------------------------------	----

### Accesorios

Componentes incluidos	Junta tórica: 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
	Junta tórica: 30 x 2, FKM
	Junta tórica: 36 x 3, EPDM, en conformidad con la FDA
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123
	Junta de estanqueidad, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------