




Tubo de protección para sensores de temperatura

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Rosca Aseptoflex



Campo de aplicación

Versión	para sensores de temperatura Ø 10 mm
Aplicación	aplicaciones asépticas
Fluidos recomendados	fluidos viscosos o con partículas sólidas
Resistencia a la presión [bar]	25

Rango de configuración / medición

Longitud de varilla L [mm]	45
----------------------------	----

Datos mecánicos

Peso [g]	173,5
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	G 1/2 Ø 10 mm
Conexión de proceso	Aseptoflex
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,6 / -

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------