E34110

Racor para varilla a presión para sensores de proceso

CLAMP ADAPTER

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Rosca Aseptoflex

Campo de aplicación		
Versión		para sensores de temperatura Ø 10 mm
Aplicación		aplicaciones asépticas
Instalación		Racor para varilla a presión
Fluidos recomendados		fluidos viscosos o con partículas sólidas
Resistencia a la presión	[bar]	50
Sin espacios muertos		sí
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,181
Materiales		inox (1.4404 / 316L); FKM
Conexión de sensores		Ø 10 mm
Conexión de proceso		conexión de rosca
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		< 0,6 / -
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.