




Tubo de protección a soldar para sensores de temperatura

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Campo de aplicación	
Versión	para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistencia a la presión [bar]	160
Datos mecánicos	
Peso [g]	58,3
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 3/8 rosca interno Ø 3 mm
Conexión de proceso	Racor a soldar Ø 12 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,4 / -
Longitud de instalación EL [mm]	70
Longitud de taladro BL [mm]	83
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.