


E40434



Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

FLOW ADAPT



Campo de aplicación

Aplicación	para aplicaciones industriales
Instalación	mediante racor de rosca G1/8 macho, montaje en cualquier posición; (SA5)
Temperatura del fluido [°C]	0...80
Resistencia a la presión [bar]	100

Rango de configuración / medición

Rango de caudal [ml/min]	2...150
--------------------------	---------

Datos mecánicos

Peso [g]	212,7
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	M12 x 1
Conexión de proceso	G 1/8

Accesorios

Componentes incluidos	Juntas: 1, U-seal
Accesorios (opcionales)	Adaptador: ≤ 30 bar, E40101 Adaptador: ≤ 300 bar, E40236

Notas

Notas	solo se puede utilizar en combinación con el modo relativo del sensor de caudal.
Cantidad por pack	1 unid.