




Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

FLOW ADAPT SI TI

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Versión		para sensores de caudal y detectores de circulación de fluidos \$mit_Adapter_singular
Instalación		mediante racor de rosca G1/8 macho, montaje en cualquier posición
Temperatura del fluido	[°C]	0...80; (Gradiente de temperatura: 1 K/min)
Resistencia a la presión	[bar]	30
Rango de configuración / medición		
Rango de caudal	[ml/min]	2...100
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión		La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad		Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos		
Peso	[g]	92,8
Dimensiones	[mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca		M12 x 1
Materiales		3.7235 (titanio)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.