


# E40159



## Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

FLOW ADAPT SF PTFE



### Campo de aplicación

Versión	para sensores de caudal con sonda cerámica G $\frac{1}{4}$
Instalación	mediante racor de rosca G1/8 macho, montaje en cualquier posición
Temperatura del fluido [°C]	0...80
Resistencia a la presión [bar]	30

### Rango de configuración / medición

Rango de caudal [ml/min]	2...50
--------------------------	--------

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g]	48
Materiales	PTFE
Conexión de sensores	G 1/4
Conexión de proceso	G 1/8

### Notas

Notas	solo se puede utilizar en combinación con el modo relativo del sensor de caudal.
Cantidad por pack	1 unid.