




Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON PS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Versión	para sensores de caudal SC con salida pnp	
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	15
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC; (según MBTS/MBTP)
Condiciones ambientales		
Grado de protección	IP 40	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	233
Materiales	inox (1.4305 / 303); PA; PMMA	
Notas		
Notas	Artículo descatalogado	
Cantidad por pack	1 unid.	

E40211




Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON PS

Conexión eléctrica

Cable: 0,9 m, PUR

Conexión



n.c. = no utilizado
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul