


E43900



Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER G3/4",POM



Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 8

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Datos mecánicos

Peso [g] 22

Dimensiones [mm] G 3/4 / L = 50

Nombre de la rosca G 3/4

Materiales Adaptador: POM

Par de apriete [Nm] 5

Conexión de sensores conexión de rosca M18 x 1 rosca interno

Conexión de proceso conexión de rosca G 3/4 rosca exterior

Notas

Cantidad por pack 1 unid.