


E43904



Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING CAP G1",POM



Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	8
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	40
Dimensiones	[mm]	G 1 / L = 50
Nombre de la rosca		G 1
Materiales		Adaptador: POM
Par de apriete	[Nm]	5
Conexión de sensores		conexión de rosca M18 x 1 rosca interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.