


Adaptador de proceso para racor para tubos SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Chafán de estanqueidad



EC 1935/2004 FCM FDA

Campo de aplicación

Versión	con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar]	16

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	570,5
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso	racor para tubos SMS DN50 (2")
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,8 / 8

E43344



Adaptador de proceso para racor para tubos SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Estanqueidad	metal sobre PEEK
Clase aséptica según DIN 11866	H3
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.