


E43354



Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L210



1 Abrazadera de fijación para la pieza de centrado

CRN

Campo de aplicación

Versión	para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido [°C]	-40...200
Resistencia a la presión [bar]	16
Resistencia al vacío [mbar]	-1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar]	16

Datos mecánicos

Peso	[g]	164,5
Materiales		Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra
Conexión de sensores		conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Longitud L	[mm]	210

Accesorios

Componentes incluidos	Junta de estanqueidad: 1
-----------------------	--------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------