




Rueda de medida

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Campo de aplicación

Versión moleteado cruzado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Datos mecánicos

Peso [g]	64
Diámetro interior [mm]	10
Diámetro exterior [mm]	63,6
Materiales	Rueda:: aluminio; acabado: aluminio
Circunferencia [mm]	200

Notas

Cantidad por pack 1 unid.