


E60110



Rueda de medida

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Campo de aplicación

Versión	plástico liso
---------	---------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	536
Diámetro interior	[mm]	10
Diámetro exterior	[mm]	159,15
Materiales	Rueda:: aluminio; acabado: PU	
Par de apriete	[Nm]	3; (Tornillo de montaje)
Dureza de la superficie		90 Shore A
Circunferencia	[mm]	500

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------