


# E60144



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MKR0005B12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 4,5...30 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g] 507,6

Dimensiones [mm] 28 x 28 x 52

Materiales latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro

Material del cuerpo latón / PA 6.6, Revestido de plástico

Material de la tuerca latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E60144



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MKR0005B12


### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



### Conexión

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco