


E70587



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Datos eléctricos

Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]		4

Salidas

Alimentación		AS-i
--------------	--	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]		-25...75
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]		60,5
Materiales		Carcasa: PBT / PC; tornillo: inox (1.4305 / 303)
Par de apriete [Nm]		< 1,65

Accesorios

Accesorios (opcionales)		terminación para cable plano:, E70413 Tubo termorretráctil:, E70113
-------------------------	--	--

Notas

Notas		El cable plano no puede terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack		1 unid.

E70587




Toma para cable plano AS-Interface


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A; cuerpo: PUR



Conexión



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +