




Prolongador

VDOAH040MSS0010A04STAH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos


Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E70058



Prolongador

VDOAH040MSS0010A04STAH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

