


# E70125



## Prolongador

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...36 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 42

Materiales TPU; PBT

Material del cuerpo TPU / PBT

Material de la tuerca PBT / PA

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PBT



# E70125




## Prolongador

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PA

