

E70167




Cable de conexión con conector hembra

ADOAB030PLS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70168

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 43 x 26 x 35

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca PA

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E70167



Cable de conexión con conector hembra


ADOAB030PLS0002E03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo