


E70170



Conector hembra a cablear

SDOGB030ZDSFKPG



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	54,2
Dimensiones	[mm]	27 x 27 x 83
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca		zinc conformado a presión

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E70170



Conector hembra a cablear

SDOGB030ZDSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: zinc conformado a presión



Conexión

