




Cable de conexión con conector macho

ASTAB040PLS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		PA
Notas		
Notas		Pin 2 voreilend
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)		
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x 7/8", acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA; Par de apriete: 0,5 Nm		



E70174



Cable de conexión con conector macho

ASTAB040PLS0005E04

Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco